

DX2052

Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC





asennusaukko 93 x 43 mm

Tuotteen ominaisuudet		
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Sovellutus		
Sovellutus		analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, analogia: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, analogia		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogiatulo (virta)	[mA]	0...20
Analogiatulo (jännite)	[V]	-10...10
Analogiatulon resoluutio		16 bit
Tarkkuusanalogiatulo	[%]	0,1
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	299,5

DX2052

Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Asennustapa		asennusaukko: 91 x 43 mm
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		Noryl UL94-V-0


Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä



NC	ei käytössä