


RFID UHF kompaktilaite

DTRUHFE HLRWIOUS04



- 1 LED toimintatila
 2 LED-pylväsnäyttö
 3 Asennuskierre: M4 maks. asennussyvyys : 15 mm



Sovellutus

Sovellutus	kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä	EU/RED; Yhdistyneet Kuningaskunnat
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 250
Tehonkulutus [W]	4,8
Suojausluokka	III
Toimintataajuus [MHz]	865...868
RFID-standardi	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Lähetysteho ERP [mW]	120; (maksimi: 200 mW)

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default
	Laite-ID 1418

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Varastointilämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / törmäys
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / yksittäinen isku
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



RFID UHF kompaktilaite

DTRUHFE HLRWIOUS04

Sähköinen turvallisuus	EN 61010-2-201	jännitesyöttö ainoastaan PELV-piirien kautta
------------------------	----------------	--

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	637,5
Mitat	[mm]	120 x 50 x 113
Materiaalit	PBT; PC; ruostumaton teräs; alumiini	

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	4 x LED-pylväsnäyttö, keltainen kentällä olevien tunnisteiden lukumäärä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1 Anturien jännitesyöttö	L+
2 ei käytössä	
3 Anturien jännitesyöttö	L-
4 IO-Link	
5 ei käytössä	