


RFID UHF kompaktilaite

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED toimintatila
 2 LED-pylväsnäyttö
 3 Asennuskierre: M4 maks. asennussyvyys : 15 mm



Sovellutus

Sovellutus	kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä	Kanada; USA

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 250
Tehonkulutus [W]	4,8
Suojausluokka	III
Toimintataajuus [MHz]	902...928
RFID-standardi	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Lähetysteho EIRP [mW]	200; (maksimi: 410 mW)

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default
	Laite-ID 1418

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Varastointilämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnot / testit

Iskunkestävyys	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / törmäys
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / yksittäinen isku
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Sähköinen turvallisuus	EN 61010-2-201	jännitesyöttö ainoastaan PELV-piirien kautta



RFID UHF kompaktilaite

DTRUHFA HLRWIOUS04

UL-hyväksyntä	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current
	Tiedostonumero UL	E205959


Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	635,8
Mitat	[mm]	120 x 50 x 113
Materiaalit		PBT; PC; ruostumaton teräs; alumiini

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	4 x LED-pylväsnäyttö, keltainen kentällä olevien tunnisteen lukumäärä

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1 Anturien jännitesyöttö	L+
2 ei käytössä	
3 Anturien jännitesyöttö	L-
4 IO-Link	
5 ei käytössä	