




Liitântäkaapeli

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



Sovellutus		
Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sovellutus	CAN-väylä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Varastointilämpötila	[°C]	-40...80
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	100,7
Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.



Liitäntäkaapeli

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - uropistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kiristysmomentti: 0,5 Nm




Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 7,2 mm, suojattu; kierretty; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / kierretty +
4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / kierretty

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 7,2 mm, suojattu; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Liitäntä



Johdinvärit :
BK = musta
BU = sininen
RD = punainen
WH = valkoinen
screen = vaippa

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kiristysmomentti: 0,5 Nm

