




Adapterinaarasliitin

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------	-----	-------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	33
-------	-----	----

Asennuskierre		PG 9
---------------	--	------

Materiaalit		messinki niklattu
-------------	--	-------------------

Valukotelomateriaali		messinki, niklattu
----------------------	--	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Adapterinaarasliitin


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: messinki, niklattu



Liitäntä

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

värit DIN 47100
mukaan

Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen