


Adapterinaarasliitin

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-rengas



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	22,8
Asennuskierre		PG 9
Materiaalit		sinkkipainevalu
Valukotelomateriaali		sinkkipainevalu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat		mutteri: 1 x PG9
--------------------	--	------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------



Adapterinaarasliitin


EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu



Liitäntä



Johdinvärit :

BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 WH = valkoinen