


## Liitântäkaapeli naarasristokkeella

ADOAH120ZDS0015H12



## Sovellutus

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                             |

## Sähköiset tiedot

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 30 AC/DC |
| Suojausluokka                     | II         |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 1,5        |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
| Suojausluokka           | IP 67    |

## Mekaaniset tiedot

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|---------|
| Paino [g]                                | 922,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |
| Materiaalit                              | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |
| Valukotelomateriaali                     | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |
| Mutterin materiaali                      | sinkkipainevalu, niklattu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa           | kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa           | <table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>&gt; 2 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>360 °/m</td></tr> </table> | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija | Liikenopeus | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> | Taivutuskertojen lukumäärä | > 2 Mio. | Vääntörasitus | 360 °/m |
| Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |
| Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |
| Taivutuskertojen lukumäärä               | > 2 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |
| Vääntörasitus                            | 360 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |         |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|



## Liitântäkaapeli naaraspistoikkeella


ADOAH120ZDS0015H12

### Sähköinen liitântä

Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



### Liitântä

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY/PK |
| 12 | RD/BU |

|         |                      |
|---------|----------------------|
|         | Johdinvärit :        |
| BK =    | musta                |
| BN =    | ruskea               |
| BU =    | sininen              |
| GN =    | vihreä               |
| GY =    | harmaa               |
| GY/PK = | harmaa/vaal.punainen |
| PK =    | vaal.punainen        |
| RD =    | punainen             |
| VT =    | violetti             |
| WH =    | valkoinen            |
| YE =    | keltainen            |
| RD/BU = | punainen/sininen     |