




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA030MSS0018E03



Sovellutus

Erityispiirre

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC/DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4; (40° C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

666

Mitat

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa

min. 10 x kaapelin halkaisija

Liikenopeus

maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa
liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²

Taivutuskertojen lukumäärä

> 2 Mio.

Vääntörasitus

± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA030MSS0018E03

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 18 m, PVC, keltainen, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Johdinvärit :
vihreä
punainen / musta
punainen/valkoinen