


Liitäntäkaapeli

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-20...50
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	652,5
Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiaalit		PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikuvissa sovellutuksissa	min. 7,5 x kaapelihalkaisija
	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 5,5 m/s 5 m vaakasuuntaisella matkalla ja 10 m/s² maks.kiihtyvyydellä
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	suurin sallittu vetolujuus	50 N/mm² staattinen
		20 N/mm² dynaaminen



Liitäntäkaapeli

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - uropistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, violetti, suojattu; 2 x 0,25 mm²

Liitäntä



Johdinvärit :
 GN = vihreä
 RD = punainen

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty

