

DX2045

Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC





asennusaukko 91 x 43 mm

Tuotteen ominaisuudet		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Sovellutus		
Sovellutus		analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	50...60
Käyttöjännite	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Virrankulutus	[mA]	100
Tehonkulutus	[W]	3
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, analogia: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Tulot		
Tulojen lukumäärä, analogia		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analogiatulo (virta)	[mA]	0...20
Analogiatulo (jännite)	[V]	-10...10
Analogiatulon resoluutio		16 bit
Tarkkuusanalogiatulo	[%]	0,1
Lähdöt		
Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	200
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
Vaadittava masterportin tyyppi		A
Min. prosessijakso	[ms]	3

DX2045

Monitoiminäyttö analogisten standardisignaalien valvontaan

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	369
Asennustapa		asennusaukko: 91 x 43 mm
Mitat	[mm]	48 x 112 x 116
Materiaalit		Noryl UL94-V-0

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	värinäyttö	täysgrafiikka-LCD-näyttö, kosketusnäyttö

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä

