


E3M152



Liitäntäkaapeli

CONNECTION CABLE M12 11M



Sovellutus

Erityispiirre

Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Malli

analogisella videolähdöllä varustetulle 3D Smart sensor mobile -mallille PAL

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Suojausluokka

III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...80

Suojausluokka

IP 67; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

562,5

Materiaalit

kotelo: PUR; tiiviste: FKM; liitinnastat: CuSn6 niklattu ja tinattu

Mutterin materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde kiinteässä asennuksessa

≥ 60 mm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl




Liitântäkaapeli

CONNECTION CABLE M12 11M

Sähköinen liitântä - urospistoke


Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)



Sähköinen liitântä

Kaapeli: 11 m, musta, Ø 6 mm, suojattu; 3 x 0,25 mm²

Liitântä



- 1: vaippa
- 2: ei käytössä
- 3: koaksiaalivaippa
- 4: koaksiaalikaapelisydän
- 5: ei käytössä

Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

