




Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: tiivistyskartio
 2: G1 sisäkierre
 3: tiivisterengasura O-renkaalle 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Sovellutus		
Painealue	[bar]	150
Huomautus / painealue		anturin ja adapterin välinen liitos
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi		Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet		Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	292,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4; O-rengas: FPM; O-rengas: EPDM
Anturiliitântä		G 1 tiivistekartio
Prosessiliitântä		Hitsattava adapteri Ø 50 mm
Tiivistys		Tiiviste
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		O-rengas: 26 x 3, EPDM, FDA:n mukainen, E30438 O-rengas: 26 x 3, FKM, FDA:n mukainen, E30437
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl