




IO-Link -näyttö

IO-Link DISPLAY 1,44"



Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Sovellutus	ohjausjärjestelmän määrittelemien prosessiarvojen, tekstien ja viestien näyttö

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 47
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrintamahdollisuudet	näyttö, indikointi (kuva, teksti, QR-koodi)
----------------------------	---

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
SDCI-standardi	IEC 61131-9
Profiili	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-moodi	ei
Vaadittava masterportin tyyppi	A
Prosessidata, binääri	6
Min. prosessijakso [ms]	8,4
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default
	Laite-ID 681



IO-Link -näyttö

IO-Link DISPLAY 1,44"

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Varastointilämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[vuotta]	5,63
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	174
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö		värinäyttö 1,44", 128 x 128 pikseliä
		2 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu		