


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA030MSS0002E03



Sovellutus

Erityispiirre

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
---------------	-----	-------------

Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (40° C)
-------------------------------	-----	------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 67
---------------	--	-------

Hyväksynät / testit

UL-hyväksyntä	Ta	< 75 °C
	Tiedostonumero UL	E191684

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	88,1
-------	-----	------

Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
-------	------	--------------------

Materiaalit		TPU
-------------	--	-----

Valukotelomateriaali		TPU
----------------------	--	-----

Mutterin materiaali		messinki, niklattu
---------------------	--	--------------------

Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
--------------------------------	--	-------

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGA030MSS0002E03

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PVC, keltainen, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", suora; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Johdinvärit :

vihreä

punainen / musta

punainen/valkoinen