


## Asennusadapteri prosessiantureille

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 Aseptoflex-kierre  
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

## Sovellutus

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| Painealue | [bar] | 25 |
|-----------|-------|----|

## Hyväksynyt / testit

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
| Turvaohjeet          | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.    |

## Mekaaniset tiedot

|                                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Materiaalit                                                                    | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
| Anturiliitäntä                                                                 | Aseptoflex                         |
| Prosessiliitäntä                                                               | laippa DN40 (1,5")                 |
| Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 0,4 / 4                            |
| Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan                                           | H4                                 |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|