




Clamp-prosessiadapteri DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50



1 vuotoaukko



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Sovellutus

Malli	vuotoaukolla
Painealue [bar]	25

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	380,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä	Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS
Tiivistys	Tiiviste

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123 tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------