

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0005E03



Sovellutus

Erityispiirre

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 250 AC/DC

Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4; (40° C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...85

Suojausluokka IP 67

Hyväksynät / testit

UL-hyväksyntä	Ta	< 75 °C
	Tiedostonumero UL	E191684

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 197,8

Mitat [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Materiaalit TPU musta

Valukotelomateriaali TPU

Mutterin materiaali messinki, niklattu

Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 10 x kaapelin halkaisija

Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²

Taivutuskertojen lukumäärä > 2 Mio.

Vääntörasitus ± 180 °/m



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0005E03

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PVC, keltainen, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", kulmamalli; koodaus: C; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Johdinvärit :

vihreä

punainen / musta

punainen/valkoinen