


Yleisprosessiadapteri

ADAPT UNI RD52



- 1 O-rengas 30 x 2, FKM
2 O-rengas 36 x 3, EPDM

Sovellutus

Painealue [bar] 16

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	378
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä	G 1 Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä	yleisprosessiadapteri Rd 52
Tiivistys	Tiiviste

E33341



Yleisprosessiadapteri

ADAPT UNI RD52

Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	O-rengas: 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
	O-rengas: 30 x 2, FKM
	O-rengas: 36 x 3, EPDM, FDA:n mukainen
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123
	tiivisterengas, PEEK, FDA:n mukainen, E30124
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl