

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0020H04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...90

Suojaluokka

IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynyt / testit

Tärinänkestoisuus

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

Iskunkestävyys

EN 60068-2-27 Ea

50 pyyhkäisyjaksoa; 1 oktaavi per minuutti, 3 akselin suhteen

Iskunkestävyys (jatkuva)

EN 60068-2-29 Eb

100 g 11 ms puolisinä; 6 iskua kussakin suunnassa 3 koordinaattiakselilla / -40 °C / 85 °C

Nopea lämpötilanmuutos

EN 60068-2-14 Na

40 g 6 ms; 4000 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa / -20 °C / 50 °C

Suolasuihkutesti

EN 60068-2-52 Kb

vaativuustaso 5 (4 testijaksoa)



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0020H04

Mekaaniset tiedot	
Mitat [mm]	15 x 15 x 43
Materiaalit	TPU
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu


Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 20 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm



Liitäntä



BK = Johdinvärit :
 BN = musta
 BU = ruskea
 WH = sininen
 valkoinen