




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A



- 1 vuotoaukko
2 tiivistyskartio



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla
Painealue [bar]	50
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	50

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	215
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitانتä	G 1/2 tiivistekartio
Prosessiliitانتä	Hitsattava adapteri Ø 45 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------