


Vetovaijerimekanismi kulma-antureille

DRAW WIRE 3000



1 kierrekiinnitys

Tuotteen ominaisuudet

Akselin malli	umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]	6

Sovellutus

Malli	kulma-antureille, joissa 58 mm synkrolaippa ja 6 mm umpiakseli
-------	--

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus	$\pm 0,012$ % FSO
Toistotarkkuus	$\pm 0,005$ % FSO

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...80
Varastointilämpötila [°C]	-40...80
Varastointikosteus [%]	5...95; (ei-kondensoituva)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	598,5
Top-laipan halkaisija [mm]	58
Materiaalit	kotelo: sinkkipainevalu / muovi; vaijeri : ruostumaton teräs polyamidipinnoitettu
Akselin malli	umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]	6

Vetovaijerimekanismi kulma-antureille

DRAW WIRE 3000

Maks. mittauspituus	[mm]	3000	
Vaijerikelan ympärysmitta	[mm]	200	
Vaijerin halkaisija	[mm]	0,87	
Vaijeriliitäntä		M6	
Vaijerin ominaisuudet	vaijerin maks. siirtymisnopeus	[m /s]	0,8
	vaijerin maks. kiihtyvyys	[g]	1
	maks. venytysvoima	[N]	3
	min. retraktiovoima	[N]	2,5
Kiinnitys		Synkrolaippa	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

kaaviot ja käyrät

Asennusohje

