


Vetovaijerimekanismi kulma-antureille

DRAW WIRE 15000



Tuotteen ominaisuudet

Akselin malli	umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]	6

Sovellutus

Malli	kulma-antureille, joissa 58 mm synkrolaippa ja 6 mm umpiakseli
-------	--

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus	± 0,01 % FSO
Toistotarkkuus	± 0,001 % FSO


Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Varastointilämpötila [°C]	-40...80
Varastointikosteus [%]	5...95; (ei-kondensoituva)

Vetovaijerimekanismi kulma-antureille

DRAW WIRE 15000

Hyväksynnät / testit			
Iskunkestävyys		IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Tärinänkestävyys		IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	3824,8	
Mitat	[mm]	115 x 180,7 x 115	
Top-laipan halkaisija	[mm]	58	
Materiaalit		kotelo: alumiini eloksoitu; vaijeri : ruostumaton teräs polyamidipinnoitettu	
Akselin malli		umpiakseli	
Akseli halkaisija	[mm]	6	
Maks. mittauspituus	[mm]	15000	
Vaijerikelan ympärysmitta	[mm]	315	
Vaijerin halkaisija	[mm]	1	
Vaijeriliitäntä		20,2; (lenkkikiinnike)	
Vaijerin ominaisuudet	vaijerin maks. siirtymisnopeus	[m /s]	2
	vaijerin maks. kiihtyvyys	[g]	3
	maks. venytysvoima	[N]	25
	min. retraktiovoima	[N]	8
Kiinnitys		Synkrolaippa	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	ruuvit: 2 x M4		
	sylinteriruuvit: 4 x M4		
	Aluslevyt		
	Synkrolaippa		
	Joustokytkin kulma-antureille		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		
kaaviot ja käyrät			



Asennusohje