




RFID-tunniste

ID-TAG/51x51/06



Sovellutus

Sovellutus	Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-55...240

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	896
Muistityyppi	EEPROM
Sirutyyppi	ICODE SLIX
Blokkien lukumäärä	28
Kappaleen koko [Byte]	4
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-55...240
Huomautus / ympäristölämpötila	1,5 h 185 °C
	1 h 200 °C
	0,75 h 220 °C
	0,5 h 240 °C
	maksimi viipymisaika maksimilämpötilassa
Suojausluokka	IP 68

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio-hyväksyntä	ISO 15693	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	297,85
Asennustapa	Asennus metalli- ja ei-metallipinnoille; (ruuvikiinnitys : korotuslevy E80401; liimaus pintaan)
Mitat [mm]	51 x 6,5 x 51
Materiaalit	PPS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	10 kpl
----------------	--------



RFID-tunniste

ID-TAG/51x51/06

Muut tiedot

Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

lukuetäisyys asennettuna metallipinnalle (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90