




RFID-tunniste

ID-TAG/90X34x7/06



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-25...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	85

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	896
Muistityyppi	EEPROM
Sirutyyppi	ICODE SLIX
Blokkien lukumäärä	28
Kappaleen koko [Byte]	4
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 68

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio-hyväksyntä	ISO 15693	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	117
Asennustapa	Asennus metalli- ja ei-metallipinnoille; (ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan ; Asennettaessa metallipinnalle aseta litteä puoli pinnalle)
Mitat [mm]	90 x 34 x 7



RFID-tunniste

ID-TAG/90X34x7/06

Materiaalit	ABS
-------------	-----

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	5 kpl
----------------	-------

Muut tiedot

Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	95

lukuetäisyys asennettuna metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	80