


Y-liitäntäkaapeli

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

8...32 DC

Suojaluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...80

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-20...80

Suojaluokka

IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä)

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

145,7

Materiaalit

PA; Naarasliitin: TPU oranssi; tiiviste: FKM

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Haaroitusrasian porttimäärä

2

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde liikkeuvissa sovellutuksissa

min. 10 x kaapelin halkaisija

Liikenopeus

maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa
liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²

Taivutuskertojen lukumäärä

> 5 Mio.

Vääntörasitus

± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl




Y-liitäntäkaapeli

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Sähköinen liitäntä - DEUTSCH-liitin C

Liitäntä




Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin, suora



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm





Y-liitäntäkaapeli

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

