




RFID-tunniste

ID-TAG/R20X2,5/06



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-40...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	90; (kestotesti: 1 x 100 h)

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	2528
Muistityyppi	EEPROM
Sirutyyppi	ICODE SLIX
Blokkien lukumäärä	28
Kappaleen koko [Byte]	4
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 68

Hyväksynät / testit

Radio-hyväksyntä	ISO 15693
------------------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	2,9
Asennustapa	asennus ei-metallipinnoille ; (liimaus pintaan)
Mitat [mm]	Ø 20 / L = 3
Materiaalit	PPA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



RFID-tunniste

ID-TAG/R20X2,5/06

Muut tiedot

Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110