




RFID-tunniste

ID-TAG/12X2.3/06



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-40...90
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	90

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	896
Muistityyppi	EEPROM
Sirutyyppi	Vigo
Blokkien lukumäärä	32
Kappaleen koko [Byte]	4
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...90
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 68

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio-hyväksyntä	ISO 15693	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	5,5
Asennustapa	Asennus metalli- ja ei-metallipinnoille; (liimaus pintaan ; Asennettaessa metallipinnalle aseta harmaa puoli pintaa vasten)
Mitat [mm]	Ø 12,3 / L = 2,1
Materiaalit	PPS musta; epoksihartsi valettu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	10 kpl
----------------	--------



RFID-tunniste

ID-TAG/12X2.3/06

Muut tiedot

Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	5
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	-

lukuetäisyys asennettuna metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-