




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

200

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

450

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

2770

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

800

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

51

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Tuntopään pituus	[mm]	15
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	30
Kuitujärjestys		●
Sydämen halkaisija	[mm]	1
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------