




## Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER



1 tiivistyskartio

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

### Sovellutus

|                                 |       |                                     |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Painealue                       | [bar] | 50                                  |
| Huomautus / painealue           |       | anturin ja adapterin välinen liitos |
| MAWP (sovellutukset CRN mukaan) | [bar] | 75                                  |

### Hyväksynyt / testit

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
| Turvaohjeet          | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.  |

### Mekaaniset tiedot

|                  |     |                                    |
|------------------|-----|------------------------------------|
| Paino            | [g] | 190                                |
| Materiaalit      |     | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
| Anturiliitäntä   |     | G 1/2 tiivistekartio               |
| Prosessiliitäntä |     | Hitsattava adapteri Ø 45 mm        |

### Huomautuksia

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|