


Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



- 1 Aseptoflex Vario
2 tiivistyskartio

EC 1935/2004 

Sovellutus		
Painealue	[bar]	40
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	197
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitântä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitântä	putkikierre DN40 (1,5") DIN 11851	
Tiivistys	Tiiviste	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054	
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123	
	tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	