


Clamp-prosessiadapteri DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 vuotoaukko
3 tiivistyskartio



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Sovellutus

Malli	vuotoaukolla
Painealue [bar]	40

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	266
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä	Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123
	tiivisterengas: 1, PEEK, FDA:n mukainen, E30124

E33308



Clamp-prosessiadapteri DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------