


**Sovellutus**

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...60




Haaroitusrasia

ZDO6H057MSS0010H09

Suojausluokka		IP 67; IP 68	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	1034	
Mitat	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiaalit		PA	
Valukotelmateriaali		PA	
Haaroitusrasian porttimäärä		6	
Liitintyyppi		M12	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	6 x LED, keltainen	
	käyttö	1 x LED, vihreä	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	Suojahatut: 2		
	tarrat: 6		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)			
Sähköinen liitäntä - ura			
Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm			



Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GN/YE =	vihreä/keltainen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen