


Yleisprosessiadapteri

ADAPT UNI RD52



- 1 O-rengas 38 x 2 (FKM) FDA-yhteensopiva
- 2 O-rengas 36 x 3 (EPDM) FDA-yhteensopiva
- 3 tiivistyskartio
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Sovellutus

Painealue	[bar]	16
-----------	-------	----

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.



Yleisprosessiadapteri

ADAPT UNI RD52

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	364,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä	yleisprosessiadapteri Rd 52
Tiivistys	Tiiviste
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	O-renkas: 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
	O-renkas: 38 x 2, FKM
	O-renkas: 36 x 3, EPDM, FDA:n mukainen
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-renkas: 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123
	tiivisterengas, PEEK, FDA:n mukainen, E30124
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl