


Vetovaijerimekanismi kulma-antureille

DRAW WIRE 2400



1 kiinnityskoukku

Tuotteen ominaisuudet

Akselin malli	umpiakseli
Akseli halkaisija [mm]	6

Sovellutus

Malli	kulma-antureille, joissa 58 mm synkrolaippa ja 6 mm umpiakseli
-------	--

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus	± 0,1 % FSO
Toistotarkkuus	± 0,04 % FSO

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Varastointilämpötila [°C]	-20...80
Varastointikosteus [%]	5...95; (ei-kondensoituva)

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Tärinänkestävyys	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	598,5
Top-laipan halkaisija [mm]	58

Vetovaijerimekanismi kulma-antureille

DRAW WIRE 2400

Materiaalit	kotelo: PA; vaijeri : ruostumaton teräs polyamidipinnoitettu		
Akselin malli	umpiakseli		
Akselihalkaisija	[mm]	6	
Maks. mittauspituus	[mm]	2400	
Vaijerikelan ympärysmitta	[mm]	150,8	
Vaijerin halkaisija	[mm]	0,45	
Vaijeriliitäntä	kiinnityskoukku		
Vaijerin ominaisuudet	vaijerin maks. siirtymisnopeus	[m /s]	1
	vaijerin maks. kiihtyvyys	[g]	5
	maks. venytysvoima	[N]	7
	min. retraktiovoima	[N]	1
Kiinnitys	Synkrolaippa		

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

kaaviot ja käyrät

Asennusohje

