




AS-i PCB-moduli

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Sovellutus

Sovellutus

Paneliasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 50
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, binääri: 2

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	24
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	ei

Lähdöt

Jännitealue DC [V]	AS-i
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	10
Oikosulkusuojaus	ei

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 20; (riippuen kotelosta)

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 50295
MTTF [vuotta]	855

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.11; 3.0
-------------	-----------



AS-i PCB-moduli

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i-profiili	S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	7				
AS-i ID-koodi [hex]	A.E				
AS-i-hyväksyntä	75102				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	Merkitys	I-1 / O-1	I-2	-	-

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	54
-----------	----

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

AS-i +	ruskea
AS-i -	sininen
I1	musta
I2	musta
O1	punainen