




RFID-tunniste

ID-TAG/86X54/06



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen)	[°C]	-30...50
------------------------------	------	----------

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus	[MHz]	13,56
Muistin koko	[bit]	896
Muistityyppi		EEPROM
Sirutyyppi		ICODE SLIX
Blokkien lukumäärä		28
Kappaleen koko	[Byte]	4
Uniikki identifiointinumero (UID)	[Byte]	8
RFID-standardi		ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä		rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä		100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...50
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnit / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio-hyväksyntä		ISO 15693

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	57,2
Mitat	[mm]	54 x 86 x 1
Materiaalit		PVC

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		10 kpl
----------------	--	--------



RFID-tunniste

ID-TAG/86X54/06

Muut tiedot

Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	230