




Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...60




Haaroitusrasia

ZDO6H057MSS00,5H09

Suojausluokka	IP 67; IP 68	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	212,7
Mitat	[mm]	22 x 54 x 100
Materiaalit	PA	
Valukotelomateriaali	PA	
Haaroitusrasian porttimäärä	6	
Liitintyyppi	M12	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	6 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Suojahatut: 2	
	tarrat: 6	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Sähköinen liitäntä - ura		
Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GN/YE =	vihreä/keltainen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen