




RFID-tunniste

ID-TAG/20X3/06-16KBit



Sovellutus

Sovellutus	Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-25...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	85

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	16000
Muistityyppi	FRAM
Sirutyyppi	MB89R118C
Blokkien lukumäärä	250
Kappaleen koko [Byte]	8
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	rajoittamaton

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 68

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	9,3
Mitat [mm]	Ø 20 / L = 3
Materiaalit	PPA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	5 kpl
----------------	-------



RFID-tunniste

ID-TAG/20X3/06-16KBit

Muut tiedot

Luketaisyyss asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	-