




RFID-tunniste

ID-TAG/D55X13/04

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Sovellutus	metallisäiliöiden RFID-koodaus
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-40...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	140; (kestotesti: 1 x 100 h)

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	865...870
Muistin koko [bit]	240
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 68

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	33,4
Mitat [mm]	Ø 55 / L = 13
Materiaalit	PA 6

Huomautuksia

Huomautuksia	Varastointilämpötila 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
	\$Direkt_auf_Metall_montierbar
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Pakkausyksikkö	1 kpl

E80351



RFID-tunniste

ID-TAG/D55X13/04

Muut tiedot

lukuetäisyys (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-