




Sovellutus		
Erityispiirre		Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka		III
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	2
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	6
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80



Haaroitusrasia

ZDO8F039MSS0010H10

Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	879
Materiaalit		PBT-GF20; messinki niklattu
Valukotelmateriaali		PBT-GF 20 / messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M8
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet	
Tarvikkeet (lisävaruste)	DIN-kiskoadapteri:, E73007
	Suojahattu: M8, E73005

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (21 x Ø 0,2 mm)


Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu





Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen