


**Sovellutus**

Erityispiirre

Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Suojausluokka

III

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

2

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

6

Lähdöt

Sähköinen rakenne

NPN

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-5...60

Suojausluokka

IP 65; IP 67; IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

648,5

Materiaalit

PBT-GF20; messinki niklattu



Haaroitusrasia

ZDO4F035MSJ0010H10

Valukotelomateriaali	PBT-GF 20 / messinki, niklattu	
Haaroitusrasian porttimäärä	4	
Liitintyyppi	M8	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	4 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	DIN-kiskoadapteri:, E73006	
	Suojahattu: M8, E73005	

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
WH =	valkoinen
YE =	keltainen