




RFID-tunniste

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-25...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	90

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	16000
Muistityyppi	FRAM
Sirutyyppi	MB89R118C
Blokkien lukumäärä	250
Kappaleen koko [Byte]	8
Uniikki identifointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	rajoittamaton

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 68

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio-hyväksyntä	ISO 15693	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	4,75
Asennustapa	asennus ei-metallipinnoille ; ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan)
Mitat [mm]	Ø 30 / L = 2,8
Materiaalit	PA 6 musta

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



RFID-tunniste

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

Muut tiedot

Luketaisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	12
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	105