




RFID-tunniste

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-40...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	90

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	896
Muistityyppi	EEPROM
Sirutyyppi	ICODE SLIX
Blokkien lukumäärä	28
Kappaleen koko [Byte]	4
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio-hyväksyntä	ISO 15693	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	4,75
Asennustapa	asennus ei-metallipinnoille ; (ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan)
Mitat [mm]	Ø 30 / L = 3
Materiaalit	PA 6 musta

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



RFID-tunniste

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit

Muut tiedot

Luketaisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	140