


**Sovellutus**

Erityispiirre

Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojaluokka		III
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	2
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	6

Lähdöt

Sähköinen rakenne

NPN

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...60
Suojaluokka		IP 65; IP 67; IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	841
Mitat	[mm]	20 x 30 x 85,5



Haaroitusrasia

ZDO4F049MSJ0010H10

Materiaalit	PBT-GF20; messinki niklattu	
Valukotelomateriaali	PBT-GF 20 / messinki, niklattu	
Haaroitusrasian porttimäärä	4	
Liitintyyppi	M8	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	DIN-kiskoadapteri:, E73006	
	Suojahattu: M8, E73005	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)


Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; Valettu runko: PBT-GF 20 / messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu





Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
GN =	sininen
GY =	vihreä
PK =	harmaa
RD =	vaal.punainen
WH =	punainen
YE =	valkoinen
	keltainen