




RFID-tunniste

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



Sovellutus

Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-40...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	90

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	13,56
Muistin koko [bit]	1024
Muistityyppi	EEPROM
Sirutyyppi	ICODE SLIX
Blokkien lukumäärä	28
Kappaleen koko [Byte]	4
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte]	8
RFID-standardi	ISO 15693
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 68; IP 69K

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio-hyväksyntä	ISO 15693	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	11,55
Asennustapa	asennus ei-metallipinnoille ; (ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan)
Mitat [mm]	Ø 50 / L = 3
Materiaalit	PPA musta

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



RFID-tunniste

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

Muut tiedot

Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190