



Kallistusanturi

R360/INCLINOMETER/4-20mA



Tuotteen ominaisuudet		
Mittausakselien lukumäärä		1
Kallistuskulma-alue	[°]	± 20
Sovellutus		
Toimintaperiaate		staattinen
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	11...15 DC
Virrankulutus	[mA]	< 35
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt		
Lähtösignaali		analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä		1
Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20
Maks. kuormitus	[Ω]	400
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Mittausakselien lukumäärä		1
Kallistuskulma-alue	[°]	± 20
Tarkkuus / poikkeamat		
Tarkkuus	[°]	<±7; (nollapistevirhe voidaan kompensoida säätämällä yksikköä ± 4°)
Toistotarkkuus	[°]	0,1



Kallistusanturi

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-30...85
Varastointilämpötila	[°C]	-30...85
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	755
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	189,9
Mitat	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiaalit		kotelo: PPO
Kiristysmomentti	[Nm]	1,8
Asennusasento		vertikaalinen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,2 m		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
		
1	L+	
2	ei käytössä	
3	L-	
4	analogilähtö	

Kallistusanturi

R360/INCLINOMETER/4-20mA

kaaviot ja käyrät

mittaus- ja asennussuunta



vertikaalinen asennus / kiertoliike z-akselin ympäri