


Yhdistelmäantenni navigointiin ja radiolle

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna



Sähköiset tiedot

Virrankulutus	[mA]	< 24
---------------	------	------

Liitännät

GNSS

Taajuuskaista	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
---------------	---

Liitäntöjä koskeva huomautus	Käyttöjännite: 3...5,5 V DC
------------------------------	-----------------------------

Impedanssi: 50 Ohm

Polarisaatio: RHCP

vertikaalinen

LNA: 27 ± 1 dB

Rauschzahl: 2.2 dB

Mobiiliverkot

Taajuuskaista	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
---------------	---

Liitäntöjä koskeva huomautus	Impedanssi: 50 Ohm
------------------------------	--------------------

Polarisaatio: lineaarinen vertikaalinen

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 6K6
---------------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	366
-------	-----	-----

Asennustapa	Gewinde
-------------	---------



Yhdistelmäantenni navigointiin ja radiolle

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Mitat	[mm]	80 x 124 x 31
Materiaalit		PC musta
Kiristysmomentti	[Nm]	< 5
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - GPS		
Kaapeli: 3 m		
Pistokeliitäntä: 1 x FAKRA		
Sähköinen liitäntä - GSM		
Kaapeli: 3 m		
Pistokeliitäntä: 1 x FAKRA		