

Liitântäkaapeli naarasistokkeella

ADOAH040MSN0002H04/1G/1D



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä
Maalinkestävyys	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 30 DC
Suojausluokka	II
Maks. tuloteho [mW]	ryhmä II: 1000; ryhmä III: 1000
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Huomautus / ympäristölämpötila	räjähdysvaaralliset tilat: ympäristölämpötila laitteen tyyppikilven mukaan
Suojausluokka	IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)

Hyväksynät / testit

Hyväksyntä	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX-merkintä	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSN0002H04/1G/1D

 II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

Turvaluokitus

Maks. sisäinen kapasitanssi	[nF]	0,2
Maks. sisäinen induktanssi	[μH]	4

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	102,7
Mitat	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiaalit	kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM	
Mutterin materiaali	messinki, niklattu	

Huomautuksia


Huomautuksia	Erikoisehtoja turvalliselle käytölle räjähdysvaarallisissa tiloissa. Noudata käyttöohjeissa olevia asiaan liittyviä huomautuksia (Ex-suojaukseen koskeva osa).
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, sininen, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen