


**Sovellutus**

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka	II
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	12

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----




Haaroitusrasia

ZDO8H059MSS0005H11

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...60
Suojausluokka		IP 67; IP 68
Hyväksynät / testit		
UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	698,3
Mitat	[mm]	22 x 54 x 127
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3 m/s 5 m vaakamatkalla ja 5 m/s ² maksimikihtiävyydellä
	Vääntörasitus	± 30 °/m
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Suojahatut: 2
		tarrat: 8
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Sähköinen liitäntä - ura		
Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GN/YE =	vihreä/keltainen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen