


**Sovellutus**

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka	II
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	12

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60
Suojausluokka	IP 67; IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	1137,5
-----------	--------



Haaroitusrasia

ZDO4H059MSS0010H11

Mitat	[mm]	22 x 54 x 82
Materiaalit		PA
Valukotelomateriaali		PA
Haaroitusrasian porttimäärä		4
Liitintyyppi		M12
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 4

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm





Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
GN =	sininen
GY =	vihreä
PK =	harmaa
RD =	vaal.punainen
WH =	punainen
YE =	valkoinen
	keltainen